



Messschieber mit extra langen Messschnäbeln, Messbereich: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415188 800
GTIN	4062406239503
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Mit **extra langen Messschnäbeln**, ohne Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	300 mm
Norm	Werksnorm
Kalibrierung	A1
Verpackung	stabile Box
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Fehlergrenze	0,17 mm
Gewicht	3,5 kg
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm

Messbereich	0 - 800 mm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000