

Garant**eco-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 30mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319093 30
GTIN	4062406240745
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- **Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.**
- **Alle Funktionsflächen geschliffen.**
- **Mit Kugelspritzdüsen.**

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische Beschreibung

b ₂	65 mm
----------------	-------

Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h ₆	35 mm
h ₁	20 mm
b ₁	100 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₂	29 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme