

**Garant**
**eco-Werkzeugaufnahme Form B7 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 30mm**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319091 30     |
| GTIN          | 4062406240721 |
| Artikelklasse | 31V           |

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.**
- **Alle Funktionsflächen geschliffen.**
- **Mit Kugelspritzdüsen.**

### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

## Technische Beschreibung

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Schaft-Ø d <sub>1</sub> | 30 mm |
|-------------------------|-------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| $l_1$               | 22 mm                |
| $l_2$               | 40 mm                |
| $b_1$               | 100 mm               |
| $h_6$               | 35 mm                |
| $h_1$               | 20 mm                |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 30               |
| $h_2$               | 29 mm                |
| $h_5$               | 38 mm                |
| $b_2$               | 65 mm                |
| Form                | B                    |
| Produktart          | VDI-Werkzeugaufnahme |