

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B7 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 40mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319091 40
GTIN	4062406240738
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	40 mm
-------------------------	-------

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme