

Garant
eco-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 40mm


Bestelldaten

Bestellnummer	319093 40
GTIN	4062406240752
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische Beschreibung

l ₁	22 mm
----------------	-------

Schaft-Ø d ₁	40 mm
h ₂	34 mm
h ₆	42,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₅	48 mm
h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
l ₂	44 mm
b ₂	75,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme