

**Rohr-Schweißer-Gripzange, ganze Länge: 280mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	709501 280
GTIN	4062406241070
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

U-Form-Greifbacken, jedoch sind die oberen Greifbacken prismenförmig abgewinkelt; deshalb sichere Dreipunkt-Auflage beim Spannen von Rohrmaterial. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Rohren oder Rundstäben.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	2/5 – 2.3/4 Zoll
Spannweite für Rohre	10 - 70 mm
ganze Länge	280 mm
Spannweite a	90 mm
obere Greifbacke	prismenförmig
Ausführung Backen	U-Form - prismenförmig
Auflage	Dreipunkt-Auflage
Werkstoff Zange	Federstahl

Werkstoff Greifbacken	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	vernickelt
Produktart	Gripzange

Zubehör

Feder Typ 10	708301 10
--------------	-----------