

**Garant****Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	556790 40
GTIN	4045197808431
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

**Blattgröße 230×280 mm.**

Sehr **robustes und hochflexibles Schleifgewebe** (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

**Verwendung:**

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

**Technische Beschreibung**

Körnung	40
Feinheitsgrad	grob
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifblatt Breite	280 mm
Schleifblatt Länge	230 mm
Produktnameattribut	230×280 mm

Produktart

Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Stahl-Abziehplatte	556950
Gummi-Schleifklotz	557600