

**Garant****Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 120**

## Bestelldaten

Bestellnummer	556790 120
GTIN	4045197807779
Artikelklasse	51E

## Beschreibung

### Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

### Blattgröße 230×280 mm.

Sehr **robustes und hochflexibles Schleifgewebe** (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

### Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

## Technische Beschreibung

Körnung	120
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifblatt Breite	280 mm
Schleifblatt Länge	230 mm
Produktnameattribut	230×280 mm

Produktart

Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifklotz	557600
Stahl-Abziehplatte	556950