

**Garant**
**Flächenspannfutter mit Hartmetall-Buchse und Kühlkanalbohrungen, SK 40 kurz, Spann-ØD1: 16 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300216 16
GTIN	4062406240783
Artikelklasse	31P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Weldon-Aufnahme mit in der Spannbohrung eingesetzter Präzisions-Hartmetallbuchse. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

**Vorteil:**

- **Gesteigerte Stabilität des Spannfutter.**
- **Wiederholgenaue Rundlaufgenauigkeit.**
- **Ruhige, homogene Zerspangeräusche.**
- **Längere Werkzeug-Standzeiten.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 48 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 16

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	16
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Auskraglänge A-Maß	63 mm

Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter