

**Garant****Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 115 mm×50 m, Körnung: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	556980 100
GTIN	4045197808066
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Dicht gewebtes, robustes und **hochflexibles** Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. **Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.**

**Sparrolle in breiter Ausführung 115 mm** für alle gängigen Schwingschleifer. **Praktische Entnahme aus der Rollenmitte** garantiert einen sauberen Arbeitsplatz und beschädigungsfreie Verwendung der Schleifrolle bis zum Schluss.

**Verwendung:**

**Ideal für Metall.** Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	100
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A

Sparrollen Breite	115 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnameattribut	115 mm×50 m
integriertes Abreißmesser	ja
Produktart	Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		