

**Garant**
**Flächenspannfutter mit Hartmetall-Buchse inkl. Kühlkanalbohrungen, HSK-A 63 A = 120, Spann-Ø D1: 20 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	304326 20
GTIN	4062406241438
Artikelklasse	31P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Weldon-Aufnahme mit in der Spannbohrung eingesetzter Präzisions-Hartmetallbuchse. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen und Balluffchip-Bohrung.

**Vorteil:**

- **Gesteigerte Stabilität des Spannfutters – Kein Verschleiß der Spannbohrung.**
- **Wiederholgenaue Rundlaufgenauigkeit.**
- **Ruhige, homogene Zerspanungsgeräusche.**
- **Längere Werkzeug-Standzeiten.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Außen-Ø D: 52 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 20

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Außen-Ø D	52 mm

Aufnahme	HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309880 63
-------------------------------	-----------