

Garant
Flächenspannfutter mit Hartmetall-Buchse inkl. Kühlkanalbohrungen, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	304406 12
GTIN	4062406241452
Artikelklasse	31P

Beschreibung
Ausführung:

Weldon-Aufnahme mit in der Spannbohrung eingesetzter Präzisions-Hartmetallbuchse. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen und Balluffchip-Bohrung.

Vorteil:

- **Gesteigerte Stabilität des Spannfutters – Kein Verschleiß der Spannbohrung.**
- **Wiederholgenaue Rundlaufgenauigkeit.**
- **Ruhige, homogene Zerspanungsgeräusche.**
- **Längere Werkzeug-Standzeiten.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 12

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100	309880 100
--------------------------------	------------