

Garant**Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 115 mm×50 m, Körnung: 400****Bestelldaten**

Bestellnummer	556980 400
GTIN	4045197808127
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes, robustes und **hochflexibles** Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. **Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.**

Sparrolle in breiter Ausführung 115 mm für alle gängigen Schwingschleifer. **Praktische Entnahme aus der Rollenmitte** garantiert einen sauberen Arbeitsplatz und beschädigungsfreie Verwendung der Schleifrolle bis zum Schluss.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	sehr fein
Körnung	400
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A

Sparrollen Breite	115 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnameattribut	115 mm×50 m
integriertes Abreißmesser	ja
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		