

**HT-Futter, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303459 20
GTIN	4062406240042
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.

Vorteil:

- Höchste übertragbare Drehmomente, 550 Nm, Ausführung HT (High Torque), dadurch Prozesssicherheit.
- Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
- Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.

Verwendung:

Besonders in der Schwerzerspannung beim Fräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802.

Hinweis:

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	45 mm
passende Reduzierhülse	302160; 302155; 302150; 302165

Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	72,5 mm
Außen-Ø D	49,25 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter