

Garant**Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 40 mm×50 m, Körnung: 150**

Bestelldaten

Bestellnummer	556965 150
GTIN	4045197808288
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes, robustes und **hochflexibles** Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. **Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.**

Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	150
Tiefe Spender	312 mm
Höhe Spender	312 mm
Schleifmittel	Korund

Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	40 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	40 mm×50 m
integriertes Abreißmesser	ja
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		