



Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307517 16
GTIN	4062406242084
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12×1
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
L ₃	53 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm

Ø D ₂	38 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 16 mm	343720 16
--	-----------