



## Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307507 6
GTIN	4062406240080
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

#### Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

#### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

#### Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

### Technische Beschreibung

L <sub>3</sub>	24 mm
Verstellweg V	10 mm
Gewinde M	M5
Außen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm

Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

---

## Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 6 mm	343720 6
---	----------