



## Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 12mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307507 12     |
| GTIN          | 4062406242015 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

#### Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

#### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

#### Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

### Technische Beschreibung

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>       | 32 mm                          |
| passende Reduzierhülse | 302135; 302140; 302145; 302147 |
| L <sub>3</sub>         | 40 mm                          |
| Außen-Ø D              | 50 mm                          |
| Gewinde M              | M10×1                          |
| Auskraglänge A-Maß     | 85 mm                          |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Verstellweg V            | 10 mm                             |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>   | 12 mm                             |
| Aufnahme                 | HSK-A 63                          |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69893                         |
| Aufnahme-Norm            | ISO 12164-1                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69882-7                       |
| Form                     | A                                 |
| Innenkühlung             | ja, mit max. 80 bar               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Balluffchip-Bohrung      | ja                                |
| Produktart               | Hydrodehn-Spannfutter             |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 4 mm | 302140 4  |
| Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 12 mm       | 343720 12 |
| Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm | 302140 6  |
| Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm | 302135 3  |
| Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm | 302135 6  |
| Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 5 mm | 302140 5  |
| Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 3 mm | 302140 3  |
| Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm | 302140 8  |
| Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm | 302135 4  |
| Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm | 302135 5  |
| Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm | 302135 8  |