

**Garant**
**Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	301154 32
GTIN	4062406242169
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

**Technische Beschreibung**

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32

Außen-Ø D	78 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Aufnahme	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme