

Garant**Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 25 mm × 50 m, Körnung: 320****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 556960 320 |
| GTIN | 4045197808417 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes, robustes und **hochflexibles** Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. **Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.**

Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|------------------|
| Feinheitsgrad | sehr fein |
| Höhe Spender | 205 mm |
| Tiefe Spender | 205 mm |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Sparrollen Breite | 25 mm |
| Sparrollen Länge | 50 m |
| Produktnamensattribut | 25 mm × 50 m |
| integriertes Abreißmesser | ja |
| Produktart | Schleifgewebe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |