

**Gewebeklebeband, silber, BreitexLänge (mm×m): 48X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083765 48X50
---------------	--------------

GTIN	4062406241001
------	---------------

Artikelklasse	02A
---------------	-----

Beschreibung**Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeklebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit.

Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Klebebandart: einseitig

Klebmasse: Synthetikgummi

Stärke: 0,17 mm

Technische Beschreibung

temperaturbeständig bis	75 °C
-------------------------	-------

Farbe	silber
Trägermaterial	Gewebe
Besonderheit	handeinreißbar
Zugfestigkeit	3,5 N/mm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Breite	48 mm
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Verkleben
Länge	50 m
Liner vorhanden	nein
Dehnungsfähigkeit	25 %
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Stärke	0,17 mm
Gewebefeinheit	32 Mesh
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Klebkraft auf Stahl	0,75 N/mm
Klebebandart	einseitig
Lagertemperatur	20 °C
Produktnamensattribut	silber
Produktart	Klebeband