

**Gewebeklebeband, rot, BreitexLänge (mmxm): 38X25****Bestelldaten**

Bestellnummer	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeklebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit.

Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.

Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Klebebandart: einseitig

Klebmasse: Naturkautschuk

Stärke: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Klebmasse	Naturkautschuk
Länge	25 m
Klebkraft auf Stahl	0,33 N/mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Liner vorhanden	nein
Zugfestigkeit	5,8 N/mm
temperaturbeständig bis	40 °C
Breite	38 mm
Stärke	0,3 mm
Lagertemperatur	20 °C
Dehnungsfähigkeit	12,5 %
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	UV-beständig
Farbe	rot
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebebandart	einseitig
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Ableben
Trägermaterial	Gewebe
Gewebefeinheit	59 Mesh
Produktnamensattribut	rot
Produktart	Klebeband

