

**Präzisionsklebeband Set, BreitexLänge (mm×m): 30X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.

Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauhen Untergründen, UV-beständig.

- **Dünnes Standardabdeckband aus Spezialpapier (Washi) für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauhen Untergründen**
- **Gute Haftung und Reißfestigkeit**
- **Einsatzdauer im Innenbereich bis zu 3 Monate und im Außenbereich bis zu 4 Wochen**

**Empfehlung:**

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Klebmasse: Acrylat

Stärke: 0,08 mm

Anzahl Klebebänder: 8

**Technische Beschreibung**

Länge	50 m
Anzahl Klebebänder	8

Breite	30 mm
Farbe	orange
Klebkraft auf Stahl	0,11 N/mm
temperaturbeständig bis	100 °C
Liner vorhanden	nein
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebebandart	einseitig
Lagertemperatur	20 °C
Dehnungsfähigkeit	4 %
Stärke	0,08 mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	scharfe Farbkante
Klebmasse	Acrylat
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abkleben
Zugfestigkeit	3,8 N/mm
Produktart	Klebeband