



## Flächenspannfutter Form AD, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 6mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300205 6      |
| GTIN          | 4062406242183 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 6 mm                              |
| Auskraglänge A-Maß              | 50 mm                             |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6                                 |
| Außen-Ø D                       | 25 mm                             |
| Aufnahme                        | SK 40 kurz                        |
| Norm                            | DIN 6359                          |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-1                        |
| Form                            | AD                                |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl        | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit  | ≤ 3 µm             |
| Zerspanungsstrategie | HPC                |
| Produktart           | Flächenspannfutter |

---

## Zubehör

|   |          |
|---|----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|