

**Flächenspannfutter Form AD, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300205 20
GTIN	4062406242558
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	63 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Außen-Ø D	52 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------