

**HOLEX****Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300225 16
GTIN	4062406242640
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Mit Kühlkanalbohrungen. Nicht verschleißbar.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Auskraglänge A-Maß	63 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	16
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	AD
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------