



Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 100, Spann- Ø D1: 18mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300255 18 |
| GTIN | 4062406242848 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Mit Kühlkanalbohrungen. Nicht verschleißbar.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Spann-Ø D ₁ | 18 mm |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Aufnahme | SK 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kühlkanalbohrung | nicht verschleißbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|