



## Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 100, Spann- Ø D1: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	300255 20
GTIN	4062406242855
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Mit Kühlkanalbohrungen. Nicht verschleißbar.**

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Außen-Ø D	52 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Aufnahme	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD

Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------