



Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 160, Spann-Ø D1: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300355 10 |
| GTIN | 4062406243289 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 35 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 160 mm |
| Aufnahme | SK 50 A = 160 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|------------------------------------------------------|-----------|