



## Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 160, Spann-Ø D1: 18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	300355 18
GTIN	4062406243326
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	16
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Aufnahme	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------