

**Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 160, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300355 8      |
| GTIN          | 4062406243272 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 8 mm                              |
| Auskraglänge A-Maß              | 160 mm                            |
| Außen-Ø D                       | 28 mm                             |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8                                 |
| Aufnahme                        | SK 50 A = 160                     |
| Norm                            | DIN 6359                          |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-1                        |
| Form                            | AD                                |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl        | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit  | ≤ 3 µm             |
| Zerspanungsstrategie | HPC                |
| Produktart           | Flächenspannfutter |

---

## Zubehör

|   |          |
|---|----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|