

Garant**ER-Monomutter mini für HiRunER Mini-Spannzangenfutter, für ER: 11M****Bestelldaten**

Bestellnummer	309618 11M
GTIN	4062406243487
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke, symmetrische Ausführung.

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.

Passend für:

HiRunER-Mini-Präzisions-ER-Spannzangenfutter. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel Nr. 309757; 309758.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Norm: DIN 6499 D

Gesamtlänge L: 19,1 mm

Außen-Ø D: 16 mm

Gewinde: M20×1

maximales Anzugsmoment: 20 N·m

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	19,1 mm
Gewinde	M20×1

Außen-Ø D	16 mm
maximales Anzugsmoment	20 N·m
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter

Zubehör

HiRunER Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 11M	309758 11M
HiRunER Rollenschlüssel Typ 11M	309757 11M