

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 50 kurz, Dorn-Ø d1: 16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	308544 16
GTIN	4062406243821
Artikelklasse	31C

Beschreibung

Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.
Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	35 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Außen-Ø D	38 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Spann-Ø D ₁	16 mm

Aufnahme	PSC 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------