



Rollbandmaß Mini, Bandlänge: 3/MINI



Bestelldaten

Bestellnummer	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen. Besonders kompaktes und leichtes Bandmaß - **35% weniger Volumen.**

Technische Beschreibung

Bandlänge	3 m
Gehäuse Höhe	50 mm
Gehäuse Länge	50 mm
Bandbreite	10 mm
Gehäuse Breite	22 mm
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
Dienstleistungen	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5 m	026240 5