

**HOLEX****Mini LED-Strahler, Typ: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	081573 7
GTIN	4062406242473
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompakte und leuchtstarke LED Akku-Strahler für den mobilen Einsatz. Durch die kompakten Baumaße lassen sie sich perfekt als Handleuchte verwenden. Die verstellbaren magnetischen Standfüße ermöglichen zudem eine stationäre Verwendung.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive USB-C Ladekabel.

**Technische Beschreibung**

ATEX-Zone	keine
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtlänge	89 mm

Gewicht	255 g
IP-Schutzart	IP 65
Lichtstrom Stufe 2	350 lm
Lichtstrom	100 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer Stufe 2	4 h
Akkukapazität	2,6 Ah
Gesamtbreite	30 mm
Gesamthöhe	95 mm
Leuchtdauer	10 h
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom Stufe 3	700 lm
Leuchtdauer Stufe 3	2 h
Produktart	Strahler