

Garant
Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 31mm

Bestelldaten

Bestellnummer	218110 31
GTIN	4062406245252
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Verwendung:

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	22,8 mm
Gesamtlänge L _{ges}	28 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Plattengröße	11
Wirk-Ø D	30,9 mm
Aufnahmegewinde	M12
Wendeplattenschraube	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Bund-Ø D ₁	25 mm
L ₂	5,2 mm
Anzahl Spannuten	4

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX8	659922 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200