


Garant**Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung:
2,5-3,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Artikelklasse	21D

Beschreibung**Ausführung:**

Plattengröße 16.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN13).

Technische Beschreibung

Vollprofil	nein
Innen-/Außenanwendung	Innen
Beschichtung	TiCN
Gewindesteigung	2,5 - 3,5 mm
passend für Gewinde	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Anzahl Schneiden Z	1
Sorte	HB7720
Schneidstoff	HM

Flankenwinkel	60 Grad
Plattengröße	16 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Vorschub f_z in INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Schneidrichtung	rechts und links
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	80 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	70 m/min	K
CuZn	geeignet	120 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		