

**Garant****Eco-Abstechhalter radial, HSK-T 63, für Schwerhöhe H: 32mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 318843 32     |
| GTIN          | 2050002039506 |
| Artikelklasse | 36D           |

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittel-Übergabe aller gängigen Hersteller. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusiv Kugelspritzdüse.  
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

**Technische Beschreibung**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| L <sub>1</sub>                | 60 mm       |
| für Schwerhöhe H              | 32 mm       |
| Auskraglänge A-Maß            | 65 mm       |
| Außen-Ø D                     | 90 mm       |
| Ausrichtung zur Werkzeugachse | radial      |
| Aufnahme                      | HSK-T 63    |
| Aufnahme-Norm                 | ISO 12164-3 |
| Innenkühlung                  | ja          |

Produktart

Abstech-Halter