

Garant**Eco-Abstechhalter axial, rechts, HSK-T 63, für Schwerhöhe H: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318844 32
GTIN	2050002039513
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittel-Übergabe aller gängigen Hersteller. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse. Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	75 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Spitzen-Mittensversatz f	32 mm
für Schwerhöhe H	32 mm
Ausrichtung zur Werkzeugachse	axial
Werkzeuglage	rechts
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Abstech-Halter

