

Garant**Eco-Abstechhalter axial, rechts, PSC 63, für Schwerhöhe H: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318907 32
GTIN	2050002039544
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittelübergabe aller gängigen Herstellern. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

für Schwerhöhe H	32 mm
Außen-Ø D	96 mm
Spitzen-Mittenversatz f	32,5 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Abstech-Halter

