

**BENNING****Multimeter, Herstellerbezeichnung: MMP3****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Digital-Multimeter im Taschenformat. Klein und schmal (132×86×19 mm) - nur 130 g leicht.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

**Technische Beschreibung**

Frequenz	1 mHz – 5 MHz
Messverfahren	RMS
Wechselspannung AC	0,1 mV – 600 V
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$

Grundgenauigkeit	0,6 %
Gleichspannung DC	0,1 mV – 600 V
Anzahl enthaltener Batterien	2
Speicherfunktion	HOLD
Anzeigeumfang	5000
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR44
Überspannungskategorie	CAT III 300 V
Überspannungskategorie	CAT II 600 V
Kalibrierung	I3
Kapazität	10 pF – 100 µF
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp LR44	081560 LR44
--	-------------