

HEDI**Kabeltrommel G7 mit Schleifring, Typ: SR****Bestelldaten**

Bestellnummer	081111 SR
GTIN	4003644022502
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

Die SR-Ausführungen mit Schleifring verhindert das Verknoten der Leitungen. Dank der doppelt geführten Schleifringkontakte ist so ein einfaches und sicheres Arbeiten möglich.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Kabelklasse	H07BQ-F
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Netzspannung	250 V
Kabelfarbe	orange
Material Kabel	Panzerkabel
Kabellänge	40 m

Kabelaufbau	3G1,5
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Vollkunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel