

**Garant****Flächenspannfutter Form AD, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303640 12
GTIN	4062406250140
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).

**Vorteil:**

Durch den **Doppelkontakt von Kegel und Plananlage** ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:

- **Bessere Oberflächenqualität**
- **Längere Werkzeugstandzeiten**
- **Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)**
- **Bessere Rundlaufgenauigkeit**

Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Außen-Ø D	42 mm

Auskraglänge A-Maß	63 mm
a	1 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Ausführung	BT-DC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12
------------------------------------------------------	-----------