



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	300837 27
GTIN	4062406251734
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Verwendung:

- **Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.**
- **Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

#### Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

### Technische Beschreibung

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6358

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn