

Garant**Parallelunterlagen-Set, Unterseite magnetisch, schmal, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	366320 125
GTIN	4062406250478
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:****Genauigkeit:** Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm; Breitentoleranz $\pm 0,02$ mm.**Härte:** 50-55 HRC.**Vorteil:**

- **Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.**
- **Reduzierung der Rüstzeit.**

Technische Beschreibung

Breite	5 mm
Anzahl Leisten	5 Paar
Höhe	20 mm
Höhe	30 mm
Höhe	35 mm
Höhe	37 mm

Höhe	39 mm
Produktart	Parallel-Unterlagen

Zubehör

Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5Unterseite magnetisch Höhe 39 mm	366323 39
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5Unterseite magnetisch Höhe 30 mm	366323 30
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5Unterseite magnetisch Höhe 20 mm	366323 20
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5Unterseite magnetisch Höhe 37 mm	366323 37
Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5Unterseite magnetisch Höhe 35 mm	366323 35