



Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301017 22
GTIN	4062406251871
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Auskraglänge A-Maß	35 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Außen-Ø D	48 mm
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22

Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme