



## Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	301017 27
GTIN	4062406251888
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

### Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Außen-Ø D	50 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Auskraglänge A-Maß	35 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	21 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme