



Messerkopfaufnahme Form A, SK 50 kurz, Dorn-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301097 50
GTIN	4062406251994
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	50
Dorn-Ø d ₁	50 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	50
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	128 mm
Fräsdornlänge L ₄	30 mm

Spann-Ø D ₁	50 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme