



## Messerkopfaufnahme Form A, SK 50 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	301097 22
GTIN	4062406251956
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

### Technische Beschreibung

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Außen-Ø D	48 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	19 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Auskraglänge A-Maß	35 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme