



HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203623 6
GTIN	4062406252021
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum **Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang**. Sehr stabile Ausführung durch verstärkten Kern.

Technische Beschreibung

Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenbreite bei 45°	0,06 mm
Gesamtlänge L	62 mm
Zustellrichtung	horizontal
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,054 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Schneidenlänge L_c	18 mm
Zähnezahl Z	6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	Pro Steel
Beschichtung	TiAlN

Schneidstoff	VHM
Norm	Werknorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------